

Vitreoretinal

A TET CO. CEILING



HS-9932 強膜圧迫子 Kタイプ


¥22,000

全長：110mm

術者から見ると手術眼は下方にありますが、その高低差を解消できるように先端に角度をつけており、手首が自然な状態での圧迫操作が可能です。先端は2タイプを用意し、平面的圧迫とピンポイントの圧迫の二種類ができるように工夫いたしました。

御指導：愛知医科大学 眼科学講座 教授 瓶井 資弘 先生

単独視標 3M用（バラ/紙製）販売開始いたしました。



**5046B 単独視標3M用 バラ
(0.1 or 0.3 or 0.7 or 1.0)**

検査距離3Mは、日常の子供の生活圏内であり、子供たちの集中力を持続する点で優れております。また、より簡便に省スペースでの検査が可能である為、幼稚園や保育園等の検診にお勧めいたします。

監修：新潟医療福祉大学 医療技術学部 視機能科学科 教授 石井雅子 先生

- | | | |
|----------|------------|----------------|
| HP-1258 | ランドルト環単独視標 | (19枚組) |
| HP-1258B | ランドルト環単独視標 | 樹脂製 5m用 (12枚組) |
| HP-1258C | ランドルト環単独視標 | 樹脂製 3m用 (12枚組) |
| HP-1261 | 近距離単独視標 | |
| HP-1263 | 単独絵視標 | |
| 5044 | アクリル0.1 | |
| 5045 | 単独視標ハンドル | |
| 5046 | 単独視標バラ | |